

Anwendungsbericht

application record

Anforderung: Bedruckung eines ca. 3 mm erhabenen Schriftzugs mit leichter Kantenüberdruckung. Teilautomatisierte Lösung für industrielle Dauerproduktion.

Lösung: Sonderanlage mit 2 x CMIC 195, elektronischem Verschiebetisch, integrierte Tamponreinigung und Oberflächentrocknung.

Ablauf: Das Werkstück wird in die speziell angefertigte und schwenkbar gelagerte Aufnahme manuell eingelegt. Per Handtaster wird der Druckzyklus gestartet. Innerhalb von 24 Sekunden sind zwei Schriftzüge jeweils im Doppeldruck bedruckt.



Druckvorgang

Geschlossenes Farbsystem CMIC 195 zur Vermeidung von Lösemittlemission und zur Erhaltung der Druckfähigkeit der Farbe.

Kunststoffklischee mit Druckmotiv
Wahlweise auch mit Dünnstahl oder
10 mm - Dickstahlklischees anwendbar.



Gesamtanlage



Tampon und Bedruckteil

KENT
STUTTGART GMBH

www.kent-stuttgart.de info@kent-stuttgart.de
Fon: 0711/409500 • Fax: 0711/4095050
Kesselstraße 46 • 70327 Stuttgart-Wangen